




Türarretierung 240/w 240/br

PRÄMETA




Ausführung Kunststoff
Färbung w = weiß
br = braun
Verpackung 20 Stück

Anschlaganleitung
Tür und Rahmen je 2 x \varnothing 5 x 12 bohren
Hierfür Türarretierung auf Position setzen und als Anreiß-
schablone verwenden.
Befestigung mit je 2 Spezialschrauben S 6,3 x 13
Spezialschrauben werden mitgeliefert

Ausschreibungstext
PRÄMETA
Türarretierung 240/w
PRÄMETA
Türarretierung 240/br

Kleiderschutzstreifen K

	Bezeichnung	Verpackung	Verwendungszweck
	Kleiderschutz- streifen K	100 Stück	Verhindert das Einklemmen von Kleidungsstücken bei geringer Schranktiefe

